




検査・観察の定番。

ビデオルーペ

VL-11S / VL-11SL




ビデオルーペ VL-11S / VL-11SL

テレビモニターに接続して拡大観察 観察力アップ・検査力アップ

光源は蛍光灯
鮮やかな画像

倒立させて観察

システム図



仕様

撮像素子	1/3インチCCD 41万画素	光源	リング蛍光灯 5W
走査方式	2:1インターレース	電源電圧	DC12V (AC100~240V)
映像出力	VBS (RCA端子)、Y/C分離 (S端子)	動作周囲温度	0~40℃
露光調整	オート (1/60~1/10000)、固定 (1/100)	動作周囲湿度	40~80% (結露しないこと)
ホワイトバランス	固定 (照明点灯時)、ATW (照明消灯時)	取り付けネジ	1/4-20UNC (カメラネジ)
倍率	1~400倍 (VL-11S)、1~200倍 (VL-11SL) ※連続可変方式14インチ画面上	外形寸法	85×80×205mm (筐体寸法)
観察機能	ネガ/ポジ切換	重量	約600g

倍率		50	100	200	300	400
観察距離 (mm)	VL-11S	16	9	5	3	2
	VL-11SL	41	28	22	—	—
視野範囲 (mm)	VL-11S	5.2 × 4.0	2.6 × 2.0	1.3 × 1.0	0.87 × 0.67	0.65 × 0.5
	VL-11SL				—	—

scalar
IMPRESSIVE WORKS

スカラ株式会社
<http://www.scalar.co.jp>

本社 〒160-0023 東京都新宿区西新宿1-22-2
新宿サンエービル
Tel: 03-3348-0181 (代) Fax: 03-3348-0188
E-mail: info@scalar.co.jp

※このカタログの内容は2007年9月現在のものです。
※製品の仕様及びデザインは改良のため予告なく変更することがあります。