

ウェアラブルスコープセット

VLT-5.3

これからは、身にまとう顕微鏡。



わずか
120g

ペン型マイクロスコープ

ペン型スリムボディで、
手軽に、どこでも!

ウェアラブルモニタ

QVGA
モニタ搭載

- 1 世界初の電動片眼
- 2 軽量コンパクト



狭いところでも




ハンズフリーで



現場で

Wearable Scope Set

Microscope & Wearable Monitor



約2メートル先に
28型相当の画面が出現!




ウェアラブルモニタ

国産チタンフレーム使用



世界初の電動片眼タイプ

世界初の電動片眼タイプのウェアラブルディスプレイ。片目があくので、使用中でも周りの視野を確保できます。



本体
35g

軽量コンパクト

本体わずか35gの超軽量仕様! 使わないときには手元のコントローラーで格納できます。



QVGAモニタ搭載


23万画素LCDで約2m先に28型相当の画面を映し出します。



iPod、ワンセグ携帯対応

PDAやワンセグ携帯のモニタとしても使用できます。(詳細は、お問合せ下さい。)

ペン型ボディーのスリムなデザインで、狭く見えにくい場所にも入りこめる。



スカラの技術が実現した世界初の電池式ペンタイプです。いまや高性能もスタイルで選ぶ時代です。

ペン型マイクロスコブ



ウェアラブルスコブセット VLT-5.3

●ペン型マイクロスコブ〈ビデオルーペ VL-5〉

撮像デバイス	1/3インチ 510H CMOSセンサー
有効画素数	約25万画素
信号方式	2:1インターレースNTSC
ホワイトバランス	固定
推奨使用電池/持続時間	※ 単3アルカリ乾電池 2本 / 約3時間 単3ニッケル水素電池 2本 / 約6.5時間
映像出力	3.5φピンジャック、ケーブル長さ1m
レンズ	白色LED内蔵 0~45度側視型レンズ 50倍 反射/無反射照明 100倍 拡散照明
寸法重量	幅29mm×奥行176mm×高さ34mm 120g(アルカリ電池装着時)

※持続時間は連続使用時の目安です。電池の状態、及び容量によって変化します。

●ウェアラブルモニタ〈テレグラス T3〉

映像入力	3.5φAVプラグ 4P ケーブル長1m
音声入力	Audio (L/R)
入力端子	3.5φAV入力端子
入力インピーダンス	10KΩ
映像出力	0.24インチLCD 約23万画素(960(H)×240(V)) 映像は2m先に28インチ相当
視野角	20度(2θ)
音声出力・端子	Audio (L/R) 28mW+28mW / 3.5φステレオ出力、3P
連続使用時間	約4時間
使用電池	単3型乾電池 2本 2.4V~3.5V
動作環境	0℃~40℃ / 10%~80%(結露しないこと)
重量	本体: 約35g / 電池Box: 約27g

付属品	取扱説明書、メガネ・ポーチ、充電器、 単3乾電池4本、遮へいシール、 テンブルキャッチユニット(テンブルキャッチS)、 テンブルキャッチL、キャッチスリーブ、 ドライバー、保護シール、収納ケース
-----	---

scalar
IMPRESSIVE WORKS

スカラ株式会社
<http://www.scalar.co.jp>

本社 〒160-0023 東京都新宿区西新宿1-22-2 新宿サンエービル
tel. 03-3348-0181(代) fax. 03-3348-0188
e-mail: info@scalar.co.jp